

Regulator ciśnienia LR-3/4-D-O-MAXI

Numer części: 162596

Classic - Nie stosować w nowych projektach

z płytami z gwintami przyłączeniowymi, bez manometru.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|--|
| Wielkość | Maxi |
| Seria | D |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem | Pokrętło obrotowe z blokadą |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Regulator tłokowy z pilotem |
| Funkcja sterowania | Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym |
| Wskaźnik ciśnienia | Dla G1/4 |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 16 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.5 ... 12 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.4 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 11 000 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 700 g |
| Sposób montażu | Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |