

Silnik serwo EMMS-AS-40-S-LS-TM

Numer części: 1578602

FESTO

Bez przekładni.



Karta danych

Cecha	Wartość
Temperatura otoczenia	-10 ... 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Zgodność z normą	IEC 60034
Klasa izolacji	F
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1	S1
Monitoring temperatury	Oporność-PTC
Stopień ochrony	IP54
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Nominalne napięcie robocze DC	360 V
Napięcie nominalne DC	360 V
Typ uzwojenia wyłącznika	Gwiazda wew.
Liczba par biegunów	4
Jałowy moment obrotowy	0.16 Nm
Moment znamionowy	0.14 Nm
Szczytowy moment obrotowy	0.5 Nm
Prędkość znamionowa	9 000 1/min
Maks. liczba obrotów	23 040 1/min
Moc znamionowa silnika	135 W
Prąd znamionowy silnika	0.83 A
Prąd szczytowy	3.3 A
Stała silnika	0.172 Nm/A
Napięcie stałe, faza-faza	11 mVmin
Oporność uzwojenia faza-faza	20.5 Ohm
Indukcyjność uzwojenia faza-faza	5.18 mH
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.023 kgcm ²
Waga produktu	870 g
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka	12 N
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka	78 N
Czujnik położenia wirnika	Enkoder absolutny, wieloobrotowy
Interfejs czujnika położenia wirnika	EnDat 22
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika	Indukcyjny
Rozdzielczość czujnika położenia wirnika	19 Bit
MTTF, subkomponent	76 lat, encoder położenia obr.
MTTFd, subkomponent	152 lat, encoder położenia obr.