


Wspornik CRLNG-50

Numer części: 161842

FESTO

korozjo- i kwasoodporny
do siłowników CRDNGS.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	50
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1a
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Waga produktu	281 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	polerowanie elektrolityczne Stal wysokostopowa
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne