



# Napęd liniowy DGPL-18- -PPV-A-GF-B

Numer części: 161974  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, beztłoczkowy, z mechanicznym sprzężeniem tłoka z suwakiem i nastawialną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 1 800 mm
Średnica tłoka	18 mm
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna Amortyzator, charakterystyka twarda
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Zasada napędu	Kształtowy (rowek)
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	16 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	153 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	153 N
Przemieszczana masa	300 g
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	300 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	750 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	22 g
Alternatywne przyłącza	Patrz opis produktu
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał pokrywy	Odlew aluminiowy Powłoka ochronna
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie