

Zespół amortyzatora hydraulicznego YHD-8

Numer części: 174542

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	7
Skok	5 mm
Amortyzacja	Charakterystyka twardości Samonastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	5 mm
Maks. siła uderzenia	300 N
Maks. energia pochłaniana na skok	2 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	12 000 J
Maks. energia szczałtkowa	0.01 J
Siła cofająca	0.7 N
Ciężar elementu	18 g
Sposób montażu	Z nakrętka zabezpieczająca
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa