


# Zawór dławiąco-zwrotny GRGA-M5-QS-3-LF-C

Numer części: 175062

FESTO

Dławi przepływ powietrza wylotowego, ze zintegrowanym złączem wtykowym QS.



## Karta danych

| Cecha                                               | Wartość                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                      | Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego                                                                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 1                            | QS-3                                                                                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 2                            | M5                                                                                                                                      |
| Element regulacyjny                                 | Wkręt z rowkiem                                                                                                                         |
| Sposób montażu                                      | Przy pomocy gwintów                                                                                                                     |
| Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia    | 40 l/min                                                                                                                                |
| Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym | 46 ... 70 l/min                                                                                                                         |
| Ciśnienie robocze                                   | 0.2 ... 10 bar                                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia                               | -10 ... 60 °C                                                                                                                           |
| Medium robocze                                      | Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm<br>Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm |
| Pozycja zabudowy                                    | Dowolna                                                                                                                                 |
| Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar  | 80 l/min                                                                                                                                |
| Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar | 90 ... 140 l/min                                                                                                                        |
| Temperatura medium                                  | -10 ... 60 °C                                                                                                                           |
| Maks. moment dokręcający                            | 1.5 Nm                                                                                                                                  |
| Ciężar elementu                                     | 14 g                                                                                                                                    |
| Materiał czopa wkręcanego                           | Niklowanie<br>Mosiądz                                                                                                                   |
| Materiał uszczelnień                                | NBR                                                                                                                                     |
| Materiał pierścienia luzującego                     | POM                                                                                                                                     |
| Materiał śruby regulacyjnej                         | Mosiądz                                                                                                                                 |
| Dane materiałowe przyłącza wahliwego                | Odlew ciśnieniowy cynkowy                                                                                                               |