


Zawór kulowy VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T

Numer części: 1686648

FESTO

2/2-drogowy, owierzenie kotnierza F0710, gwint EN 10226-1.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór kulowy 2-drogowy |
| Sposób uruchomienia | Mechaniczny |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii |
| Przyłącze zaworu procesowego | Rp2 1/2 |
| Wskaźnik stanu załączenia | Kierunek rowka = Kierunek przepływu |
| Rysunek otworowania kotnierza | F07 F10 |
| Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| Średnica nominalna DN | 65 |
| Funkcja zaworu | 2/2 |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Brak |
| Kierunek przepływu | Rewersyjny |
| Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego | 63 |
| Moment uruchamiający | 78 Nm |
| W oparciu o normę | DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211 |
| Medium | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--:] Gazy obojętne Woda – nie para wodna cieczki obojętne Inne media na zapytanie |
| Temperatura medium | -10 ... 200 °C |
| Przepływ Kv | 507 m ³ /h |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Numer materiału dla obudowy | 1.4408 |
| Materiał uszczelnień | PTFE Wzmocniony PTFE |
| Materiał kuli | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Numer materiału dla kuli | 1.4408 |
| Materiał wałka | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Numer materiału dla wałka | 1.4401 |
| Waga produktu | 9 200 g |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Przepisy brytyjskie dotyczące urządzeń ciśnieniowych |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję |