


# Zawór kulowy

## VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T

Numer części: 1692198

FESTO

Stal nierdzewna, 2/2, średnica nominalna DN15, kołnierz górny F0304, PN40, DIN 1092-1.



### Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przylącze zaworu procesowego	Okrągła obudowa z gwintowanym kołnierzem
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Rysunek otworowania kołnierza	F03 F04
Średnica wewnętrzna	15 mm
Średnica nominalna DN	15
Funkcja zaworu	2/2
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Brak
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	40
Moment uruchamiający	10 Nm
W oparciu o normę	EN 1092-1 ISO 5211
Medium	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--:] Gazy obojętne Woda – nie para wodna cieczki obojętne Inne media na zapytanie
Temperatura medium	-10 ... 200 °C
Przepływ Kv	19.4 m <sup>3</sup> /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla obudowy	1.4408
Materiał uszczelnień	PTFE Wzmocniony PTFE
Materiał kuli	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla kuli	1.4408
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4401
Waga produktu	1 500 g
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję