

Siłownik okrągły DSAG-32- -P-A-S2-S6

Numer części: 176455

FESTO

Pokrywa tylna z gwintem i otworem przelotowym, z dwustronnym tłoczyskiem i uszczelnieniami do 120°C.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Skok | 1 ... 500 mm |
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Gwint na tłoczysku | M10x1,25 |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Zakończenie tłoczyska | Gwint zewnętrzny |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 10 bar |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 120 °C |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 415 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 483 N |
| Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku | 222 g |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 15.4 g |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 312 g |
| Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku | 8.9 g |
| Przylączy pneumatyczne | M26x1,5 |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |