


Kołnierz wahliwy SNCB-100-R3

Numer części: 176949

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	100
W oparciu o normę	ISO 15552
Warianty	Wysoka odporność na korozję
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C
Waga produktu	986 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Aluminium-odlew ciśnieniowy Z pokryciem ochronnym
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał tarczy	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa, ocynkowana