


# Rozgłęziacz CQD-12/15/18/22

Numer części: 177717

FESTO

z czterema zaślepkami.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość  |
|---|--|
| Wielkość nominalna                                | 18.6 mm  |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna  |
| Jednostka opakowania                              | 1  |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 7 bar  |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury     | -0.95 ... 15 bar   |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejania jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 2 – Średnia odporność na korozję   |
| Zgodność z PWIS                                   | VDMA24364-Strefa III   |
| Temperatura medium                                | -25 ... 75 °C  |
| Temperatura otoczenia                             | -25 ... 70 °C  |
| Nominalny moment dokręcający                      | 2.5 Nm   |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia     | ± 10 %   |
| Liczba wyjść                                      | 4  |
| Liczba linii zasilających                         | 1  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | Gwint wewnętrzny G1/2  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                          | Gwint wewnętrzny G1/2  |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS  |
| Materiał obudowy                                  | POM  |