

Zespół przygotowania powietrza FRC-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT

Numer części: 173873

Classic - Nie stosować w nowych projektach

FESTO

Zespół filtr-regulator-smarownica, wkładka filtracyjna 5 µm, z metalową osłoną.

Z automatycznym spustem kondensatu.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|--|
| Wielkość | Midi |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Spust kondensatu | W pełni automatyczny |
| Wkładka filtracyjna | 5 µm |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 12 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,5 ... 12 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 2 100 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:] Gazy obojętne |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:] Gazy obojętne |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 1 440 g |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii Z kątownikiem mocującym Do wyboru: |
| Przylącze pneumatyczne 1 | 3/4 NPT |
| Przylącze pneumatyczne 2 | 3/4 NPT |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał pojemnika | PC |