

Rozdzielacz wielosegmentowy QSLV6-G3/8-8

Numer części: 186258

FESTO

6 wyjść, można obracać o 360 °.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	4.1 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1.4 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 14 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 203 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	15.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	80 g
Liczba wyjść	6
Liczba linii zasilających	1
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Przylącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 8 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał śruby drażonej	Niklowany mosiądz
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna