

# Rozdzielacz wielosegmentowy QSQ-G1/4-6

Numer części: 186263

FESTO

Można obracać o 360°, 4 wyjścia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	5.2 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 6 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 14 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	9 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	35 g
Liczba wyjść	4
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna