

Obrotowe złącze wtykowe

QSR-G1/4-8

Numer części: 186280

FESTO

Możliwość obracania o 360°, z łożyskiem kulkowym, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 5 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Podkładka uszczelniająca |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Prosty kształt |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 14 bar |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury | -13.775 ... 203 psi |
| Maks. liczba obrotów | 400 1/min |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Maks. moment promieniowy | 0.015 Nm |
| Nominalny moment dokręcający | 9 Nm |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia | ± 20 % |
| Waga produktu | 30 g |
| Sposób montażu | Zewnętrzny sześciokąt SW17 |
| Przylącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G1/4 |
| Przylącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Niebieski |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |