


Pomocnicze ręczne sterowanie HAB-3/8

Numer części: 184587

FESTO

dla odpowietrzenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	11 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Funkcja zaworu	Element odpowietrzający
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72, 5 psi)	165 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. moment dokręcający	35 Nm
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany