


Pomocnicze ręczne sterowanie HAB-1/2

Numer części: 184588

FESTO

dla odpowietrzenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	14 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Funkcja zaworu	Element odpowietrzający
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72, 5 psi)	165 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. moment dokręcający	45 Nm
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany