


# Gniazdo wtykowe MSSD-EB-M12-MONO

Numer części: 188024

FESTO

do zaworów MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



## Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Waga produktu	13.18 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wg EN 175301-803 typ C
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, M12x1, 2-pin, A-coded
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego AC	12 ... 24 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	0.12 A
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Przeźroczysty
Materiał zamka śrubowego	Stal, niklowana
Materiał uszczelnień	HNBR NBR
Materiał styków elektrycznych	Posrebrzany stop miedzi Mosiądz połączony