



Zbiornik sprężonego powietrza VZS-20-B

Numer części: 192161

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Objętość	20 l
Pozycja zabudowy	Spust kondensatu od dołu
Zgodność z normą	EN 286-1
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Zbiorniki ciśnieniowe
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] Azot
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 100 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 100 °C
Maks. moment dokręcający dla gwintu przyłączeniowego	130 Nm
Maks. moment dokręcający, spust kondensatu	27 Nm
Waga produktu	9 000 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze spustu kondensatu	G3/8
Przyłącza pneumatyczne	G1
Materiał zbiornika powietrza	Stal powlekana proszkowo