


Generator podciśnienia VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Numer części: 193637

FESTO

Inline, duża wydajność wysysania, szerokość zabudowy 14 mm, z przyłączem wtykowym i tulejką wtykową.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.45 mm
Raster	13 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Charakterystyka generatora podciśnienia	Duża wydajność wysysania Inline
Konstrukcja	Prosty kształt
Ciśnienie robocze dla maks. przepływu wysysania	6 bar
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. zakres wysysania w odniesieniu do atmosfery	12 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	1.57 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieвозмоżliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	12 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 3	Nieprzewodowe
Przyłącze podciśnienia	Tulejka wtykowa QS-6
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy odbiorczej	POM
Materiał obudowy	Wzmocniony POM
Materiał dyszy nadawczej	Stop aluminium
Materiał złącza	Mosiądz Niklowanie