


Manometr PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Numer części: 1908519

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 60 bar
Zakres wskazań	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Zgodność z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	63
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 6 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP65
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Radial underneath
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał okienka podglądu	PS
Kolor obudowy	Srebrny
Waga produktu	80 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen
Skala	Skala potrójna bar (na zew.) MPa (skala zew.) psi (wew.)