

# Głowica przegubowa CRSGS-M16X1,5

Numer części: 195584

FESTO

z nakrętką sześciokątną, do montażu przegubowego siłowników (od strony tłoczyska), zgodna z normą DIN ISO 8140.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M16x1,5
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	265 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia zewnętrznego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał pierścienia wewnętrznego	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa