


Głowica przegubowa CRSGS-M20X1,5

Numer części: 195585

FESTO

z nakrętką sześciokątną, do montażu przegubowego siłowników (od strony tłoczyska), zgodna z normą DIN ISO 8140.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M20x1,5
W oparciu o normę	ISO 12240-4
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	464 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia zewnętrznego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał pierścienia wewnętrznego	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa