

# Blok przyłączeniowy MHA1-P8-2-M3-PI

Numer części: 197230

FESTO

z cokołem nasadkowym, do zaworów do montażu płytowego MHA1-...-PI



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość  |
|--------------------------------------|--|
| Maks. liczba pozycji zaworowych      | 8  |
| Ciśnienie robocze                    | 0 ... 8 bar  |
| Medium robocze                       | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego      | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC      | 1 – Niska odporność na korozję   |
| Zgodność z PWIS                      | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura otoczenia                | -10 ... 60 °C  |
| Sposób montażu płyty przyłączeniowej | Przy pomocy otworów przelotowych   |
| Sposób montażu zaworu                | Przy pomocy gwintów wewnętrznych   |
| Przyłącze pneumatyczne 1             | M7   |
| Przyłącze pneumatyczne 2             | M3   |
| Materiał płyty przyłączeniowej       | Stop aluminium   |