

Łącznik wtykowy T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Numer części: 2839867

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Waga produktu	25 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 5-pin, A-coded
Przyłącze elektryczne 2	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 5-pin, A-coded
Przyłącze elektryczne 3	Wtyczka prosta, M12, 5-pin, A
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	TPE-U(PUR)
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi Styki połączone