


# Klipsownica AGTC-T-SG-1

Numer części: 2927782  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/4
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Ciśnienie robocze	2 ... 6 bar
Temperatura otoczenia	5 ... 40 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PA TPE-S
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieemożliwa praca na powietrzu olejonym
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy maszynowej EU
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura medium	5 ... 40 °C
Maks. moment dokręcający	15 Nm
Waga produktu	750 g
Materiał gwintu przyłączeniowego	Anodowany stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu ustalającego	Stal sprężynowa nierdzewna
Materiał uchwytu narzędziowego	Stal wysokostopowa
Uchwyt narzędzia	Rowek T z elementem dociskowym