



Napęd z paskiem zębatym EGC-80-1000-TB-KF-0H-GK

Numer części: 3013357

FESTO

Z prowadzeniem na łożyskach kulkowych obiegowych



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica efektywna zębniaka napędu	28.65 mm
Skok roboczy	1 000 mm
Wielkość	80
Zapas skoku	0 mm
Wydłużenie paska zębatego	0.24 %
Podział paska zębatego	3 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Konstrukcja	Elektromechaniczny napęd liniowy Z paskiem zębatym
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	5 m/s
Powtarzalność	±0,08 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Geometryczny moment bezwładności powierzchni 2 stopnia lx	844E+03 mm ⁴
Geometryczny moment bezwładności powierzchni 2 stopnia ly	1 160E+03 mm ⁴
Maks. siła Fy	3 050 N
Maks. siła Fz	3 050 N
Maks. opór przesuwu jałowego	28 N
Maks. moment Mx	36 Nm
Maks. siła posuwu Fx	350 N
Skręcający moment bezwładności It	551E+03 mm ⁴
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	0.19 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia roboczego	2.05 kgcm ²
Stała posuwu	90 mm/U
Materiał pokrywy końcowej	Stop aluminium Anodowanie
Materiał profilu	Stop aluminium Anodowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy napędu	Stop aluminium Anodowanie
Materiał prowadzenia wózka napędu	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał kół pasowych	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał wózka	Stop aluminium Anodowanie
Materiał elementu mocującego pasek zębaty	Odlew ze stali szlachetnej
Materiał paska zębatego	Polichloropren z kordem z włókna szklanego i powłoką nylonową