


# Blok rozgłęziający FR-9-M3-B

Numer części: 30981

FESTO

do rozprowadzenia sprężonego powietrza.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	15 g
Liczba wyjść	9
Liczba linii zasilających	1
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/8
Przylącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny M3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie