


Wspornik LBG-80

Numer części: 31765

FESTO

do łożyska kulistego w kołnierzu wahliwym SSNG lub przegubu kulowego SGS przy siłownikach DNGU, DNG, DNC.
lub do łożyska kulistego w kołnierzu wahliwym SNCS lub przegubu kulistego SGS przy siłownikach AEN, ADN, ADNP.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	1 050 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Odlew grafit sferoidalny
Materiał trzpienia	Stal do nawęglania
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa