

# Blok przyłączeniowy MHA1-PR10-3-PI-PCBM

Numer części: 197256

FESTO

do montażu na płytce drukowanej zaworów do montażu płytowego  
MHA1-...-PI, z pneumatycznym multipin.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M3
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium