

Cokół elektryczny MHAP-PI

Numer części: 197260

FESTO

Do podłączenia bloków i płyt blokowych MHA1-P...-PI i MHP1-P...-PI



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Clip
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	4 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Gniazdo wtykowe
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 60 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Długość kabla	0.5 m
Średnica kabla	1 mm
Budowa kabla	2x0,14
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi, ocynkowany