

Pierścień uszczelniający OL-1/8

Numer części: 33840

FESTO

bez przecieków z metalowym korpusem.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| W oparciu o normę | ISO 16030 |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 3 MPa -0.95 ... 30 bar -13.775 ... 435 psi |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F1a |
| Klasa Cleanroom | Ten produkt jest obiektem statycznym, aktywne generowanie cząstek nie jest możliwe przy prawidłowym użytkowaniu. Wyczyść produkt przed użyciem w środowisku czystych pomieszczeń i zapewnij prawidłową instalację. |
| Temperatura otoczenia | -40 ... 100 °C |
| Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej | Tak |
| Nominalny moment dokręcający | 6 Nm |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia | ± 20 % |
| Waga produktu | 0.14 g |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał zderzaków | Aluminium |
| Materiał uszczelnień | HNBR |