


# Sprzęgło EAMD-67-51-19-32X32-U

Numer części: 3398671

FESTO

jest elementem napędu, który transmituje ruch obrotowy silnika skokowego lub serwo.



## Karta danych

| Cecha                         | Wartość               |
|-------------------------------|-----------------------|
| Średnica mocowania 1          | 19 mm                 |
| Średnica mocowania 2          | 32 mm                 |
| Wielkość                      | 67                    |
| Długość nominalna             | 51 mm                 |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna               |
| Maks. liczba obrotów          | 4 500 1/min           |
| Zgodność z PWIS               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura przechowywania    | -25 ... 60 °C         |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %              |
| Temperatura otoczenia         | -25 ... 60 °C         |
| Masowy moment bezwładności    | 374 kgmm <sup>2</sup> |
| Przenoszony moment obrotowy   | 113 Nm                |
| Waga produktu                 | 745 g                 |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS         |