


Zawór zaciskowy (pinch valve) VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2

Numer części: 3412428

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Pneumatycznie uruchamiany zawór zaciskowy
Sposób uruchomienia	Pneumatyczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	G1/2
Średnica nominalna DN	15
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty, monostabilny
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Ciśnienie medium	0 ... 0.2 MPa 0 ... 2 bar
Ciśnienie medium w psi	0 ... 29 psi
Ciśnienie robocze MPa	0.35 ... 0.6 MPa
Ciśnienie robocze	3.5 ... 6 bar 50.75 ... 87 psi
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	10
Ciśnienie rozrywające	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Z zewnętrznym sterowaniem
Przyłącze zasilania pilota 12	M5
Medium dla pilotów	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medium	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Woda
Maks. lepkość	4 000 mm ² /s
Temperatura medium	-5 ... 100 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Temperatura przechowywania	5 ... 30 °C
Przepływ Kv	5 m ³ /h
Czas przełączania przy włączeniu	150 ms
Czas przełączania przy wyłączeniu	250 ms
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla obudowy	1.4301
Materiał pokrywy obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału pokrywy obudowy	1.4404 / AISI 316L
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał element zamykającego	VMQ (Silikon)
Waga produktu	549 g
Bezpieczeństwo żywności	Patrz deklaracja zgodności
Materiał pojemnika	PPS