

# Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-6X1-S-2-BL

Numer części: 197591

FESTO

Wysoce elastyczny, odporny na hydrolizę.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Długość robocza	2 m
Średnica zewnętrzna	6 mm
Długość po zablokowaniu	0.518 m
Średnica wewnętrzna	4 mm
Średnica uzwojenia	46 mm
Liczba zwojów	52
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Waga produktu	110 g
Przylączy pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 6 mm dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm dla złączy nasadkowych - średnica wew. 4 mm
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)