

# Jednostka prowadząca FENG-63-200-KF

Numer części: 34516

FESTO

z prowadzeniem na łożyskach kulkowych, zabezpieczenie przed obrotem tłoczyska, wysoka dokładność prowadzenia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	63
Skok	200 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Konstrukcja	Z prowadnicami
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. siła Fy	1 260 N
Maks. siła statyczna Fy	1 600 N
Maks. siła Fz	1 260 N
Maks. siła statyczna Fz	1 600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	95 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment My, statyczny	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz, statyczny	115 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Waga produktu	6 390 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal ulepszana cieplnie
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany