


Sprzęgło elastyczne FK-M8

Numer części: 2062

★ Podstawowy program produkcyjny

Kompensuje kątowe i osiowe niedokładności

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M8
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	50 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał panewki	Stal Ocynkowana
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana
Materiał trzpienia kulistego	Stal do nawęglania
Materiał sferycznej podkładki	Stal do nawęglania
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana