

Jednostka prowadząca EAGF-V2-KF-32-200

Numer części: 2782818

★ Podstawowy program produkcyjny

Dla siłownika elektrycznego ESBF.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Skok	200 mm
Luz rewersyjny	0 µm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Konstrukcja	Z prowadznicami
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. siła Fy	750 N
Maks. siła statyczna Fy	1 020 N
Maks. siła Fz	750 N
Maks. siła statyczna Fz	1 020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My, statyczny	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment Mz, statyczny	46 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Przemieszczana masa własna	1 084 g
Waga produktu	2 045 g
Środek ciężkości przemieszczanej masy przy skoku 0 mm	30 mm
Dodatkowy punkt środka ciężkości przemieszczanej masy na 10 mm skoku	4.1 mm
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal ulepszana cieplnie
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał płyty spinającej	Stal