

Kołnierz wahliwy CRSNCS-32

Numer części: 2895920

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Warianty	Wysoka odporność na korozję
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	161 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał łożyska przegubu	PTFE
Materiał śrub	Stal szlachetna