


Kołnierz wahliwy SNCS-125-R3

Numer części: 2895926

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	125
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Warianty	Wysoka odporność na korozję
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	1 369 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium Z pokryciem ochronnym
Materiał łożyska przegubu	PTFE Stal szlachetna
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna