


Gniazdo łącznika KD2-M5-A

Numer części: 4087

FESTO

samozamykające się



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.4 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	126 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	0.85 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	10 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS