

Cewka

VACC-S18-70-K4-7U-EX4D

Numer części: 3504574

FESTO

dla głowicy cewki typu F10, dławik kabla metryczny, 48 V AC i DC, obudowa ognioodporna.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	48 V AC: 50/60 Hz, moc: 7 VA 48 V DC: 7 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX) Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Certyfikat	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex-Temperatura otoczenia	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	1 700 g
Przylącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Stop aluminium Żeliwo szare