

# Zawór kulowy


## VZBE-1/4-T-63-D-2-M-V15V15

Numer części: 4745214

FESTO

Stal nierdzewna, wersja ręczna, 2/2, średnica nominalna 1/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo jest tylko sprzedawcą tego produktu, a nie producentem.



### Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy z dźwignią ręczną
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przylącze zaworu procesowego	1/4 NPT
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Średnica wewnętrzna	11.6 mm
Średnica nominalna DN	8
Funkcja zaworu	2/2
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	63
Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN	3.5 Nm
W oparciu o normę	ASME B1.20.1
Medium	Para Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--] Gazy obojętne Woda cieczki obojętne
Temperatura medium	-20 ... 200 °C
Przepływ Kv	19 m <sup>3</sup> /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla obudowy	1.4408
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE
Materiał uszczelnień	PTFE
Materiał kuli	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla kuli	1.4408
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4401
Waga produktu	200 g
Dopuszczenie	CRN
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję