

Zawór kulowy


VZBF-1/2-P1-20-D-2-F0304-V15V15

Numer części: 4810851

FESTO

Stal nierdzewna, 2/2, średnica nominalna 1/2", kołnierz górny F0304, PN20, ANSI klasa 150.

Festo jest tylko sprzedawcą tego produktu, a nie producentem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przylącze zaworu procesowego	Kołnierz zgodny z ANSI B16.5 klasa 150
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Rysunek otworowania kołnierza	F0304
Średnica wewnętrzna	15 mm
Średnica nominalna DN	15
Funkcja zaworu	2/2
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	20
Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN	8 Nm
W oparciu o normę	ANSI B16.5 Klasa 150 ISO 5211
Medium	Para Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:] Gazy obojętne Woda ciecze obojętne
Temperatura medium	-20 ... 200 °C
Przepływ Kv	32 m ³ /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla obudowy	1.4408
Materiał uszczelnień	FPM Grafit PCTFE PTFE
Materiał kuli	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla kuli	1.4408
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4401
Waga produktu	1 550 g
Dopuszczenie	API607 CRN
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję