


Element sprzęgający KSZ-M8

Numer części: 36124

FESTO

do kompensacji przesunięcia osiowego siłowników z tłoczyskami zabezpieczonymi przed obrotem i ich wariantów. Montowane od strony tłoczyska.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M8
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M8
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	70 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stal Ocynkowana
Materiał elementu gwintowanego	Stal Ocynkowana