


# Moduł położenia pośredniego SLG-Z-18-A

Numer części: 525681

FESTO

do napędu liniowego SLG.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł wahadłowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	75 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i kołków
Przylączy pneumatyczne	M3
Materiał zderzaków	Stal niklowana
Materiał uszczelnień	PUR
Materiał obudowy	Aluminium Twarde anodowanie