


# Sprzęgło EAMD-67-51-16-32X32-U

Numer części: 5071095

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	16 mm
Średnica mocowania 2	32 mm
Wielkość	67
Długość nominalna	51 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	374 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	93 Nm
Waga produktu	750 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS