

Zespół przygotowania powietrza FRC-M5-D-7-5M-MICRO

FESTO



Numer części: 527860

Classic - Nie stosować w nowych projektach

bez płyt z gwintami przyłączeniowymi, gwinty przyłączeniowe w obudowie, z manometrem, ręczny spust kondensatu.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Micro
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Konstrukcja	Filtr-regulator z manometrem Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Maks. ilość kondensatu	3 cm ³
Wkładka filtracyjna	5 µm
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	113 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	M5
Przylącze pneumatyczne 2	M5
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał pojemnika	PC