


# Filtr dokładny MS4N-LFM-1/4-BRM

Numer części: 531810

FESTO

Filtr 1 µm, pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, ręczny spust kondensatu, kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Seria	MS
Wielkość	4
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Wkładka filtracyjna	1 µm
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Ciśnienie robocze	0 ... 14 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	360 l/min
Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	54 l/min
Efektywność filtrowania	99.99 %
Maks. ilość kondensatu	19 ml
Osłona pojemnika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Przylącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przylącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał filtra	Włókna boro krzemowe
Materiał pojemnika	PC
Materiał uszczelnień	NBR
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Waga produktu	190 g