

Regulator ciśnienia MS6N-LRB-1/2-D6-AS

Numer części: 531820

FESTO

do montażu bateryjnego, maksymalne ciśnienie wyjściowe 7 bar, z manometrem, głowica regulatora z blokadą, przyłączy P2 po przeciwnej stronie.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|--|
| Wielkość | 6 |
| Seria | MS |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem | Pokrętło obrotowe z blokadą Z osprzętem, zamykany |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Sterowany bezpośrednio regulator membranowy Z przeprowadzonym zasilaniem spręż. Powietrzem |
| Funkcja sterowania | Stale ciśnienie wyjściowe Z kompensacją ciśnienia początkowego Z odpowietrzeniem wtórnym |
| Wskaźnik ciśnienia | Manometr |
| Ciśnienie robocze | 0.8 ... 20 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.3 ... 7 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.25 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 6 300 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 ... 60 °C |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 747 g |
| Sposób montażu | Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru: |
| Przyłączy pneumatyczne 1 | 1/2 NPT |
| Przyłączy pneumatyczne 2 | 1/2 NPT |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał części obsługowej | PA POM |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał membrany | NBR |